

アイスからジェラートまでアイディア次第。



🌀 自宅で簡単にアイスクリームができる

材料を流し入れ約 20 分間放置するだけで自宅で簡単に美味しいアイスクリームが完成します。

🌀 アイスからジェラートまで好みの食材で楽しめる

生クリームや卵を使った濃厚なアイスクリームや、好みのジュース、フルーツを使ったフレッシュなジェラートまで、気分に合わせてアイスを作ることができます。

🌀 両手にフィットするコンパクトサイズ

両手にフィットする大きさとコンパクトだから収納スペースに困ることもなく出し入れも楽にできます。

🌀 全て洗えるから常に清潔

本体とフタを解体して丸洗いできるので常に清潔な状態を保てます。本体の口が広いため洗いやすく片づけも楽にできます。

※モーター部分は取り外して洗浄してください。



注ぎ口も大きくて使いやすい



アイスクリームメーカー
ICE-MX001-WH

マクスゼン

検索

■当カタログの最新情報

<http://www.maxzen.jp/>

■ご購入後のご相談・お問い合わせ窓口

TEL:047-704-9455

マクスゼンテクニカルセンター
受付時間：[午前]9:00-12:00 [午後]13:00-15:00
(土日祝日除く)


■サイズについて



■仕様について

種類	アイスクリームメーカー	質量(約)	900g(本体のみ)
製品名	アイスクリームメーカー	容量	500ml
型式	ICE-MX001-WH	材料投容量	180ml
電源	USB(DC5V)または単3電池4本(別売り)DC6V	コード長	約80cm
方式	電動式	付属品	取扱説明書(保険証)、蓄冷容器、本体モニター部、回転ブレード、カバー、USBコード
消費電力	USB使用時：3W/単3電池使用時：5W		
定格時間	30分	生産国	中国
外形寸法	W146×D146×H158mm		

この製品は日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.



**安全に関する
ご注意**

○正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。

○水、油、湯、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。


○本製品は一般家庭用として設計・製造されています。一般家庭以外の用途での使用の場合、保証期間内であっても無償修理の対象外となることがあります。

○本製品は、日本国内用として製造・販売されています。国外で使用された場合、当社は一切の責任を負いません。また、製品に関するサポートにおいても国外では行っておりません。

○本製品の保証期間はご購入の日から1年間です。

○ご購入の際は、購入年月日・販売店名など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

○製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際は、商品本体に製造番号が表示されているかご確認ください。



愛情点検

長年ご使用の加湿器の点検をぜひ! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いによって部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

**ご使用の際
このような症状は
ありませんか?**

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コードを動かすと通電しないことがある。
- 変なにおいがしたり、こげくさい匂いがする。
- その他の異常、故障がある。

▶

ご使用中

このような症状のときは、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。



スマートフォン
からご利用
いただけます。

ご質問・お困りごとはWEBで解決。しっかりアシスト!マクスゼンオンラインお客様サポート

<http://www.maxzen.jp/support/>

■「オープン価格」の商品は、希望小売価格を定めておりません。価格については販売店にお問い合わせください。

■この新製品ニュースについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、上記WEBサイトもご確認ください。

株式会社 MOA STORE

本 社 〒136-0076 東京都江東区南砂2-7-5 鴻池ビルディング1F

ご購入後のご相談・お問い合わせ窓口
マクスゼンテクニカルセンター TEL:047-704-9455
受付時間 [午前の部]9:00-12:00 [午後の部]13:00-15:00 (土・日・祝日除く)

※仕様の一部を予告無く変更することがございますのでご了承ください。

●製品写真のディスプレイ画面はすべてハメ込み合成です。また、掲載商品の外観は、実際の製品と一部異なる場合があります。

■お問い合わせは信用と技術を誇る当店で